

F4797

MANIPOLO MONOUSO STERILE PER ELETTROCHIRURGIA COMANDO MANUALE DISPOSABLE STERILE HAND SWITCH ELECTROSURGICAL PENCIL



I manipoli monouso FIAB con comando manuale a doppio bottone hanno caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante le pratiche di elettrochirurgia. Il sistema di bloccaggio esagonale impedisce la rotazione dell'elettrodo durante l'utilizzo. L'impermeabilità del sistema è garantita da uno speciale O-ring silconico che impedisce l'infiltrazione di liquidi e protegge l'operatore da shock elettrici. Il "clic" dei pulsanti assicura l'immediato riconoscimento dell'attivazione. Il connettore Valleylab di tipo universale permette l'utilizzo dell'F4797 con la grande maggioranza dei generatori per elettrochirurgia. Il manipolo F4797 può essere collegato a generatori lontani dal campo operatorio grazie al cavo di 5 metri di cui è dotato il modello F4797/5.

FIAB disposable electro-surgical pencils with finger tip control have features which make them absolutely reliable during electro-surgical operations. The hexagonal blocking system prevent the electrode from rotating during use. Their impermeability is guaranteed by a special silicone O-ring that does not permit any liquid infiltration and protects the operator from electrical shocks. The audible "click" of the switches assures an immediate identification of the activation. The universal Valleylab type connector permits to use the pencils with all types of electro-surgical devices using this standard connector. It is possible to connect the pencil also to "distant" devices thanks to the 5 meter connection cable of F4797/5 model.


CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	Manipolo monouso comando manuale a doppio pulsante taglio-coagulo Disposable electro-surgical pencil with finger tip cut-coag control
MATERIALE - MATERIAL	Plastica ad alta resistenza. Prodotto senza lattice High resistance plastic. Latex-free
LUNGHEZZA MANIPOLO – PENCIL LENGTH	145 mm
CAVO – CABLE	Tripolare ad alta flessibilità Tripolar, highly flexible
LUNGHEZZA - LENGTH	320 cm ± 3%
ATTACCO – CONNECTOR	Universale tripolare stampato tipo Valleylab Universal tripolar moulded Valleylab type
ELETTRODO - ELECTRODE	Standard a lama monouso rimovibile Standard removable disposable blade
STERILIZZAZIONE - STERILISATION	Ossido di Etilene ETO gas
PESO – WEIGHT	70 gr. ± 3%
CONFORMITA' STANDARD SICUREZZA ELETTRICA COMPLIANCE TO ELECTRICAL SAFETY STANDARDS	CEI EN 60601-1, 1998 / CEI EN 60601-2-2, 2001 / CEI EN 60601-1-2, 2003
CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA COMPLIANCE TO DIRECTIVE	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIB Directive 93/42/EEC. Class IIB device

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	50 pezzi in scatola di cartone 50 units in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temp.: 0° ÷ +50° C - Umidità relativa.: 20% ÷ 80% Temp.: 0° ÷ +50° C - Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	24 mesi dalla data di produzione 24 months from production date

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
F4797/5	Come F4797 con cavo di 5 metri - As F4797 with 5 mts cable	Vedi F4797 - See F4797
F4797/WB	Come F4797 senza elettrodo - As F4797 without electrode	Vedi F4797 - See F4797
F4797/L	Come F4797 con elettrodo a lama lunga - As F4797 with long blade electrode	Vedi F4797 - See F4797
F4797/IAL	Come F4797 con elettrodo ad ago lungo - As F4797 with long needle electrode	Vedi F4797 - See F4797
F4797/5WB	Come F4797 senza elettrodo con cavo di 5 metri - As F4797 without electrode with 5 mts cable	Vedi F4797 - See F4797
F4797/A	Come F4797 con elettrodo ad ago - As F4797 with needle electrode	Vedi F4797 - See F4797
F4797/ERB	Come F4797 con attacco diretto per elettrobisturi ERBE - As F4797 with ERBE connection 	Vedi F4797 - See F4797